



Il separatore ad aria mod. SAP si utilizza per asportare dal cereale le impurità leggere (polvere, glume pagliuzze, grani vuoti o striminziti, semi leggeri, etc.). La macchina è dotata di un'ampia finestra di controllo e di serrande di regolazione.

A richiesta viene fornito l'apparecchio magnetico, delle dimensioni del canale di aspirazione, installato allo scarico del separatore ad aria.

*The air separator type SAP is used to separate grain from light impurities such as dust, glume, straws, empty and stunted grains, light seeds, etc. The machine is supplied with adjustable air velocity plates and full view inspection windows.*

*On request, a magnetic separator is supplied, fitted along the full width of the air separator outlet.*




**GBS** GROUP

SANGATI  BERGA

 GOLFETTO

GBS Group S.p.a. - Corso Stati Uniti, 7 - Padova - Italy Tel. (39) 049 8949494 Fax (39) 049 8949400  
Factory of: Quinto di Treviso - Italy - Via F.lli Bandiera, 3 Tel. (39) 0422 476700 Fax (39) 0422 476800

[www.gbsgroupspa.com](http://www.gbsgroupspa.com) [info@gbsgroupspa.com](mailto:info@gbsgroupspa.com)



| Modello<br>Type | Portata - Output<br>T/h. |                      | Aspirazione aria<br>Air suction<br>m <sup>3</sup> /min. | A    | B    | Ø<br>C | Peso<br>Weight<br>kg. | Volume<br>Volume<br>m <sup>3</sup> | Apparecchio<br>magnetico<br>Magnetic<br>separator |
|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 | Silos<br>Silo            | Pulitura<br>Cleaning |                                                         |      |      |        |                       |                                    |                                                   |
| SAP 80          | 30                       | 12,5                 | 40                                                      | 750  | 1720 | 260    | 160                   | 1                                  | AML 80                                            |
| SAP 100         | 50                       | 20                   | 60                                                      | 1120 | 1990 | 320    | 200                   | 1,6                                | AML100                                            |
| SAP 140         | 75                       | 25                   | 80                                                      | 1430 | 2190 | 380    | 280                   | 2,3                                | AML 140                                           |
| SAP 160         | 85                       | 30                   | 90                                                      | 1605 | 2190 | 400    | 320                   | 3                                  | AML 160                                           |